



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Βάση στήριξης
Εύρος συμβατότητας	Mureva Styl
Χρώμα	Λευκό (RAL 9003)

Συμπληρωματικός

Στήριξη συσκευής	Χωνευτό
Αριθμός πλήκτρων	1 θέσης
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	Υπολογιστής
Μήκος	84 Mm
Ύψος	44 Mm
Πλάτος	84 Mm
Βάθος προεξοχής	19 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο

Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	NF AENOR
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 Cm
Package 1 Width	8,500 Cm
Package 1 Length	9,500 Cm
Package 1 Weight	66,000 G
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,000 Cm
Package 2 Width	40,000 Cm
Package 2 Length	60,000 Cm
Package 2 Weight	4,808 Kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	45,000 Cm
Package 3 Width	80,000 Cm
Package 3 Length	120,000 Cm
Package 3 Weight	30,508 Kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Αριθμός SCIP	8c554461-aa6e-4ce6-a425-e129474211e1
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**