



### Γενικός

Σειρά	Mureva Styl
Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Έξοδος ρευματοδότη
Παρουσίαση συσκευής	Πλήρες προϊόν
Διαμόρφωση πόλων εξόδων	2P + E
Τυπική περιγραφή εξόδου	Πλευρική γείωση
Τυπική απόκλιση εξόδου	Σούκο
Χρώμα	Λευκό (RAL 9003)

### Συμπληρωματικός

Στήριξη συσκευής	Χωνευτό
Τύπος καλύμματος	Ασφαλείας
Αριθμός πριζών	1
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	PP (πολυπροπυλένιο) PC (πολυανθρακικό) Χαλκός
Τρόπος στήριξης	Με βίδες
Ικανότητα σύσφιξης	1...2.5 mm <sup>2</sup> για άκαμπτο καλώδιο(α) 1...2.5 mm <sup>2</sup> για πολύκλωνο καλώδιο(α) 1...2.5 mm <sup>2</sup> για εύκαμπτο καλώδιο(α)
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	13 Mm
Ύψος	84 Mm
Πλάτος	84 Mm
Βάθος	55 Mm
Βάθος προεξοχής	30 Mm
Βάθος ενσωμάτωσης	25 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο

Standard έξοδος	CEE 7/3
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες με ελατήριο

## Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	EAC AENOR
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 Cm
Package 1 Width	8,500 Cm
Package 1 Length	9,500 Cm
Package 1 Weight	128,000 G
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,000 Cm
Package 2 Width	40,000 Cm
Package 2 Length	60,000 Cm
Package 2 Weight	8,301 Kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	45,000 Cm
Package 3 Width	80,000 Cm
Package 3 Length	120,000 Cm
Package 3 Weight	45,164 Kg

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Toxic heavy metal free	Ναι
Mercury free	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
RoHS exemption information	<a href="#">Ναι</a>
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**