



Γενικός

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Σειρά	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακόπτης
Αριθμός πλήκτρων	1
Λειτουργία διακόπτη	1-pole 2-way
Χρώμα	Λευκό (RAL 9003)

Συμπληρωματικός

Παρουσίαση συσκευής	Πλήρες προϊόν
Τύπος τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
Στήριξη συσκευής	Χωνευτό
Ενεργοποιητής	Πλήκτρο
Εξοπλισμός	Παραδίδεται με νύχια
Τύπος φορτίου	Φορτίο με εξοικονόμηση ενέργειας με ballast: 100 W
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) Χαλκός SEBS
Ονομαστικό ρεύμα	10 AX
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	13 Mm
Ικανότητα σύσφιξης	1.5...2.5 mm ² για άκαμπτο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm ² για πολύκλωνο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm ² για εύκαμπτο καλώδιο(α)
Τρόπος στήριξης	Με βίδες
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Πλάτος	84 Mm
Ύψος	84 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Βάθος	56 Mm
Βάθος ενσωμάτωσης	27 Mm
Βάθος προεξοχής	29 Mm





Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	AENOR CE EAC NF
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Πρότυπα	EN 60669-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 Cm
Package 1 Width	8,5 Cm
Package 1 Length	9,5 Cm
Package 1 Weight	117 G
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 Cm
Package 2 Width	40 Cm
Package 2 Length	60 Cm
Package 2 Weight	7,657 Kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	45 Cm
Package 3 Width	80 Cm
Package 3 Length	120 Cm
Package 3 Weight	42,628 Kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Mercury free	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
RoHS exemption information	 Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	 Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**