



Presentazione

Gamma	Exiway
Design	Exiway Easyled
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1 4,8 V 1,7 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED LED 3 x 0.5 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Copertura	Trasparente
Informazioni aggiuntive dispositivo	Possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecom. Teleur

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	220...230 V AC 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	2,4 VA
Potenza assorbita in W	1 W
Assorbimento [A]	10 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	4 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	Emergency condition: 120 lm
Tipo di vetro	Schermo trasparente serigrafato
Materiale	Plastic: housing Plastica: copertura
Montaggio dispositivo	Surface wall Surface ceiling Flush false ceiling
Altezza	56 Mm
Larghezza	292,5 Mm
Profondità	116,5 Mm
Peso prodotto	0,7 Kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente operativa	5...30 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	IMQ
Norme di riferimento	IEC 60695-2-10 EN/IEC 60598-2-22

Packing Units

Peso imballo (Kg)	0,290 Kg
Altezza imballo 1	125,000 Mm
Larghezza imballo 1	70,000 Mm
Lunghezza imballo 1	305,000 Mm

Offer Sustainability

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**