



Estado comercial

Aviso de fim de venda : JUN 15, 2022

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tensão de entrada	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Comprimento do cabo	1,8 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	60 cm de cabo coaxial Manual do utilizador

Físico

Cor	Charcoal
Altura	38,5 Cm
Largura	7 Cm
Profundidade	4,5 Cm
Peso líquido	0,74 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Corrente máxima de entrada	10 A
Frequência da rede	50/60 Hz

Saída

Número de tomadas de corrente de energia	5
Outlet standard deviation	Schuko CEE 7

Conformidade

Certificações de produtos	CE
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : 50000 Euros

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...50000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M

Protecção contra sobretensões e filtragem

Energia Dissipada (Joule)	1060 J
Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	0 ns common mode
Common mode rejection	30 DB
Peak current	13 KAcommon mode 13 KAnormal mode
Absorção de Energia (Joules)	960 J

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	41,1 Cm
Package 1 Width	13,5 Cm
Package 1 Length	5,1 Cm
Package 1 Weight	0,778 Kg
SCC14	10731304227783

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

Garantia contratual

Garantia	Vida útil (apenas países da União Europeia), 3 anos (todos os outros países)
----------	--

Product Life Status : **Fim da comercialização**