



Visão geral

Prazo de entrega	Envio habitual em 8 semanas
------------------	-----------------------------

Principal

Tensão de entrada	400 V trifásico
Output voltage	230 V 400 V trifásico
Output connector type	Cabos 5 fios (3PH + N + G) 2
Equipamento fornecido	Manual de instalação

Físico

Altura	199,1 Cm
Largura	60 Cm
Profundidade	107 Cm
Peso do produto	411,82 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Frequência da rede	40...70 Hz
Number of input connectors	1 Cabos 5 fios (3PH + N + G)
Limites da corrente de entrada	295 A
Load Capacity	160000 VA

Conformidade

Normas	FCC Parte 15 classe A
Certificações de produtos	CE

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...3333 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...40 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...4572,0000000000 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	215 Cm
Package 1 Width	121 Cm
Package 1 Length	84,8 Cm
Package 1 Weight	444,55 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Mercury free	Sim
RoHS exemption information	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**