



by Schneider Electric

Price*: 16.26 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual do utilizador
-----------------------	----------------------

Físico

Cor	Preto
Profundidade	4,15 Cm
Altura	10 Cm
Peso net	0,13 Kg
Largura	6,3 Cm

Entrada

Frequência da rede	50 Hz +/- 5 Hz
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Corrente máxima de entrada por fase	16 A
Capacidade de corrente de comutação	16 A
Tensão de entrada	230 V

Saída

Número de tomadas de corrente de energia	1
Norma da tomada	Schuko CEE 7

Conformidades

Certificações do produto	CE
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : 50000 Euros

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...40 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 % Não-condensação
Altitude de armazenamento	0,00...4572,00 M

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	30 DB
Peak current	24 KA common mode 12 KA normal mode
Absorção de Energia (Joules)	918 J

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,2 Kg
Pacote 1 Altura	10,6 Cm
Pacote 1 largura	7 Cm
Pacote 1 Comprimento	8,8 Cm
SCC14	10731304343773
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	2,66 Kg
Pacote 2 Altura	304,80 Mm
Largura do pacote 2	285,75 Mm
Comprimento do pacote 2	133,35 Mm
Número de unidades no pacote 3	1008

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	Vida útil (apenas países da União Europeia)
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**