



by Schneider Electric

Price*: 25.17 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual do utilizador
-----------------------	----------------------

Físico

Comprimento do cabo	1,83 M
Cor	Branco
Profundidade	7,26 Cm
Altura	5,58 Cm
Peso net	0,62 Kg
Largura	37,04 Cm

Entrada

Potência de entrada	2300 W
Frequência da rede	50 Hz
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Corrente máxima de entrada por fase	10 A
Capacidade de corrente de comutação	10 A
Tensão de entrada	230 V

Saída

Número de tomadas de corrente de energia	5
Norma da tomada	Schuko CEE 7

Conformidades

Certificações do produto	CE
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : 50000 Euros

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...50000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	40 DB
Peak current	24 KA common mode
Absorção de Energia (Joules)	918 J

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,74 Kg
Pacote 1 Altura	5,8 Cm
Pacote 1 largura	40,5 Cm
Pacote 1 Comprimento	13 Cm
SCC14	50731304313125
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	8,80 Kg
Pacote 2 Altura	428,75 Mm
Largura do pacote 2	374,65 Mm
Comprimento do pacote 2	282,70 Mm
Número de unidades no pacote 3	72

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

Garantia contractual

Garantia	Vida útil (apenas países da União Europeia)
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**