



by Schneider Electric

Price\*: 16.26 EUR



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Geral

Equipamento fornecido	Manual do utilizador
-----------------------	----------------------

### Físico

Cor	Preto
Profundidade	4 Cm
Altura	9,32 Cm
Peso net	0,13 Kg
Largura	6,31 Cm

### Entrada

Potência de entrada	4000 W
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Corrente máxima de entrada por fase	16 A
Tensão de entrada	220 V 230 V 240 V

### Saída

Número de tomadas de corrente de energia	1
Norma da tomada	Schuko CEE 7

### Conformidades

Certificações do produto	CE
Marcação	Marca CE

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. \*Prices are indicative

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Protecção contra sobrecargas e filtragem

Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	45 DB
Peak current	15 KA normal mode
Absorção de Energia (Joules)	680 J

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,171 Kg
Pacote 1 Altura	7 Cm
Pacote 1 largura	9 Cm
Pacote 1 Comprimento	10 Cm
SCC14	10731304347016
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	2,35 Kg
Pacote 2 Altura	127,00 Mm
Largura do pacote 2	279,40 Mm
Comprimento do pacote 2	279,40 Mm
Número de unidades no pacote 3	1008

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

## Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**