



by Schneider Electric

Price*: 15.03 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual do utilizador
-----------------------	----------------------

Físico

Comprimento do cabo	1,52 M
Cor	Preto
Profundidade	6,3 Cm
Altura	4 Cm
Peso net	0,47 Kg
Largura	30,4 Cm

Entrada

Potência de entrada	2300 W
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Capacidade de corrente de comutação	10 A
Tensão de entrada	220 V 230 V 240 V

Saída

Número de tomadas de corrente de energia	5
Norma da tomada	Schuko CEE 7

Conformidades

Certificações do produto	CE
Marcação	Marca CE

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	45 DB
Peak current	15 KA normal mode
Absorção de Energia (Joules)	680 J

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,551 Kg
Pacote 1 Altura	5 Cm
Pacote 1 largura	12 Cm
Pacote 1 Comprimento	36,5 Cm
SCC14	10731304347030
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	7,27 Kg
Pacote 2 Altura	270,00 Mm
Largura do pacote 2	299,97 Mm
Comprimento do pacote 2	357,12 Mm
Número de unidades no pacote 3	324

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**