



by Schneider Electric

Price\*: 36.01 EUR



## Visão geral

Apresentação	Protege uma porta de dados Ethernet de sobretensões nocivas. Compatível com redes Power over Ethernet (PoE) e 10/100/1000 Base-T.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

## Geral

Equipamento fornecido	15 cm cabo de conexão de rede Manual do utilizador
-----------------------	---

## Físico

Cor	Bege
Profundidade	2,8 Cm
Altura	10,4 Cm
Peso net	0,05 Kg
Largura	4,7 Cm

## Conformidades

Normas	UL 497B
--------	---------

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-15...65 °C
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

## Protecção contra sobrecargas e filtragem

Linhas protegidas	1-8
Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	0 DB
Peak current	0,25 KA common mode 6,5 KA normal mode
Data line protection	Protecção Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,11 Kg
Pacote 1 Altura	10,4 Cm
Pacote 1 largura	9 Cm
Pacote 1 Comprimento	2,9 Cm
SCC14	10731304226731
Número de unidades no pacote 2	144
Peso do pacote 2	20,96 Kg
Pacote 2 Altura	431,80 Mm
Largura do pacote 2	584,20 Mm
Comprimento do pacote 2	533,40 Mm
Número de unidades no pacote 3	1152

## Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

## Garantia contractual

Garantia	Reparação ou substituição 10 anos
----------	-----------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**