

## PRM24

Estrutura APC de 24 posições para módulos de proteção contra sobretensão substituíveis, para linhas de dados, montagem em bastidor 19", 1U



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Físico

Cor	Preto
Profundidade	8,9 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	1,24 Kg
Largura	47,9 Cm

### Saída

Número de tomadas de corrente de energia	24
--	----

### Conformidades

Certificações do produto	CE VDE
--------------------------	-----------

### Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-15...45 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...3048,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	1,74 Kg
Pacote 1 Altura	14,2 Cm
Pacote 1 largura	57,4 Cm
Pacote 1 Comprimento	14,2 Cm
SCC14	20731304202688
Número de unidades no pacote 2	6

Peso do pacote 2	12,70 Kg
Pacote 2 Altura	469,90 Mm
Largura do pacote 2	304,80 Mm
Comprimento do pacote 2	596,90 Mm
Número de unidades no pacote 3	12

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Take-back	Take-back program available

### Garantia contractual

Garantia	Duração
----------	---------

Product Life Status : **Comercializado**