



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Físico

Cor	Preto
Profundidade	8,3 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	0,3 Kg
Largura	10,2 Cm

Conformidades

Certificações do produto	TÜV VDE
--------------------------	------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-15...45 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...3048,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,44 Kg
Pacote 1 Altura	6,4 Cm
Pacote 1 largura	14,6 Cm
Pacote 1 Comprimento	12,7 Cm
SCC14	30731304217177
Número de unidades no pacote 2	38
Peso do pacote 2	17,46 Kg
Pacote 2 Altura	444,50 Mm
Largura do pacote 2	304,80 Mm
Comprimento do pacote 2	393,70 Mm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Duração
----------	---------

Product Life Status : **Comercializado**