



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Físico

Cor	Preto
Profundidade	4,4 Cm
Altura	1,9 Cm
Peso net	0,06 Kg
Largura	3,5 Cm

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-15...45 °C
Altitude de funcionamento	0...50000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00... 15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,08 Kg
Pacote 1 Altura	3,2 Cm
Pacote 1 largura	10,2 Cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 Cm
SCC14	30731304217221
Número de unidades no pacote 2	96
Peso do pacote 2	7,26 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Sem chumbo	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Duração
----------	---------

Product Life Status : **Comercializado**