



Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 MCB
Termék vagy komponens típusa	Kisautomata kapcsoló
Készülékalkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	1P
Védett pólusok száma	1
Névleges áramerősség	6 A at 30 °C
Hálózat típusa	AC/DC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Megszakítási kapacitás	4500 A Icn -230 Veff AC/DC 50 Hz megfelel EN/IEC 60947
Szabványok	EN/IEC 60947
Terméktanúsítvány	VDE, C csoport

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230 Veff AC/DC 50 Hz
Mágneses kioldási határérték	3...5 x In
Korlátozási osztály	3 megfelel EN/IEC 60947
Ui névleges szigetelési feszültség	440 V AC/DC 50 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	4 KV
Vezérlés típusa	Rúd
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés és lámpa
Szerelési mód	Csíptetve
Szerelőtartó	DIN sín
Fésűs gyűjtősin elosztóblokk kompatibilitás	Feneklap: kettős csatlakozás
9 mm furattávolság	2
Magasság	85 Mm
Szélesség	18 Mm
Mélység	75 Mm
Szín	White
Mechanikus tartósság	10000 Ciklus
Elektromos élettartam	4000 Ciklus AC/DC 50 Hz megfelel EN/IEC 60947
Rendszerelési opciók leírása	Lakat KI helyzetben

Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső panel) - <= 25 mm ² - merev vagy rugalmas Alagút típusú terminálok (felső panel) - <= 16 mm ² - merev Alagút típusú terminálok (felső panel) - <= 16 mm ² - Rugalmas sodrott
Vezeték csupasztási hossz	14 Mm esetén felső panel csatlakozás
Meghúzási nyomaték	2 N.M felső panel
Szivárgóáram-védelem	Nincs

Környezet

IP védettség szint	IP20 megfelel IEC 60529 IP405 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
Szennyezettségi fok	3 megfelel EN/IEC 60947
Túlfeszültség kategória	IV
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...80 °C

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	106 G
1. csomag magassága	1,8 Cm
1. csomag szélessége	7,5 Cm
1. csomag hosszúsága	8,5 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	12
2. csomag súlya	1,322 Kg
2. csomag magassága	8,5 Cm
2. csomag szélessége	9 Cm
2. csomag hosszúsága	22,5 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	144
3. csomag súlya	16,351 Kg
3. csomag magassága	30 Cm
3. csomag szélessége	30 Cm
3. csomag hosszúsága	40 Cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piac területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Product Life Status : **Forgalmazott**