



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Principal

Tipo de produto ou componente	Replacement battery cartridge
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Todos os conectores necessários Guia de reciclagem de baterias Manual de instalação

### Pilhas e tempo de funcionamento

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem de dispositivos	Pack de bateria fechado
Informações adicionais	RBC 14 is composed of four separate battery cells. The Net dimensions are measured per cell. Due to the weight of this RBC return postage is not included.
Quantidade de RBC#153;	1

### Físico

Cor	Preto
Altura	20,8 Cm
Largura	16,5 Cm
Profundidade	25,9 Cm
Peso líquido	108,73 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable

### Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,000000000...15240,000000000 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	50,8 Cm
Package 1 Width	39,4 Cm
Package 1 Length	69,3 Cm
Package 1 Weight	112,73 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção-RoHS da EU</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**