



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Todos os conectores necessários Guia de reciclagem de baterias Embalagem reutilizável Manual de instalação
-----------------------	---

Físico

Cor	Preto
Profundidade	13,4 Cm
Altura	6,6 Cm
Peso do Produto	1,4 Kg
Largura	6,7 Cm

Saída

Capacidade da bateria	3200 MAh
-----------------------	----------

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

Baterias e autonomia

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Battery voltage	12 V
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC#153;	1

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	1,67 Kg
Pacote 1 Altura	9,4 Cm
Pacote 1 largura	14,6 Cm
Pacote 1 Comprimento	18,7 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	30 dias (apenas Japão)
----------	------------------------

Product Life Status : **Comercializado**