



### Principal

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Linha                         | Miluz                   |
| Nome da linha                 | Bossa                   |
| Tipo de produto ou componente | Detector de presença    |
| Apresentação do dispositivo   | Mecanismo completo      |
| Tonalidade de cor             | Branco polar (RAL 9003) |

### Complementar

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Modo de fixação                 | Por parafusos  |
| Modo de fiação                  | 3 fios   |
| Tipo de embalagem               | Blister  |
| Área de detecção de movimento   | 5 m  |
| Ângulo de detecção              | 120°   |
| [Ue] tensão de operação nominal | 90...230 V CA 50/60 Hz   |
| Consumo de potência em W        | 150 W 127 V CA lâmpadas fluorescentes<br>200 W 220 V CA lâmpadas fluorescentes<br>500 W 127 V CA lâmpada incandescente<br>800 W 220 V CA lâmpada incandescente |
| Conexões - terminais            | Conexão por parafuso   |
| Material                        | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)   |
| Quantidade por conjunto         | Conjunto de 10   |
| Altura de montagem              | 1,2 M  |
| Profundidade incorporada        | 38,8 Mm  |
| Profundidade da projeção        | 8 Mm   |
| Profundidade                    | 46,8 Mm  |
| Altura                          | 115 Mm   |
| Largura                         | 77 Mm  |

### Meio ambiente

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Certificações do produto | NOM/ANCE[RETURN]INMETRO |
|--------------------------|-------------------------|

## Unidades de embalagem

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 4,9 Cm  |
| Package 1 Width              | 7,7 Cm  |
| Package 1 Length             | 11,5 Cm |
| Package 1 Weight             | 300,0 G |

## Oferta sustentável

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Regulamento REACh             | <a href="#">Declaração REACh</a>               |
| REACh sem SVHC                | Sim  |
| Diretiva RoHS da UE           | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos    | Sim  |
| Sem mercúrio                  | Sim  |
| Regulamento RoHS China        | <a href="#">Declaração RoHS China</a>          |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#">Sim</a>                            |

## Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Product Life Status : **Comercializado**