



Principal

Linha	Miluz
Nome da linha	Miluz
Tipo de produto ou componente	Tomada-saída
Modo de fixação	Encaixe

Complementar

Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Norma da tomada	Brasileiro
Tipo de embalagem	Flow-pack
[In] Corrente nominal	10 A
[Ue] Tensão de operação nominal	250 V CA
Material	ASA + PC: dispositivo de fiação
Número de módulos	1 módulo
Conexões - terminais	Conexões por parafuso
Secção do cabo	4 Mm ²
Medidor AWG	AWG 12
Altura	20 Mm
Largura	41,4 Mm
Profundidade	40 Mm
Profundidade incorporada	30,5 Mm
Profundidade da projeção	9,5 Mm

Meio ambiente

Normas	ABNT NBR 14.136 ABNT NBR NM 60.884
--------	---------------------------------------

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,14 Cm
Package 1 Width	2,0 Cm
Package 1 Length	4,0 Cm
Package 1 Weight	20,0 G
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50

Package 2 Height	215,0 Cm
Package 2 Width	158,0 Cm
Package 2 Length	265,0 Cm
Package 2 Weight	1,16 Kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**