



Cycle de vie

Arrêt de fabrication :

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Variateur
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Application	Charge inductive Charge résistive Charge capacitive
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Type d'emballage	Capot de protection
Informations complémentaires	Raccordement 2 fils

Batteries & durée de fonctionnement

Montage de l'appareil	Élément de base
Fonction interrupteur	Va et vient
Mode de fixation	Par vis sur appareillage 22 mm
Commande du variateur	Type poussoir rotatif
Type de charge	Ampoule incandescence 230 V CA : 4 à 400 W Ampoule halogène 230 V CA : 4 à 400 W Lampe à LED : 4 à 200 VA Lampe à LED : 4 à 40 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique : 4 à 400 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique : 4 à 400 VA
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V CA CA
Type de protection	Protection par fusible électronique
Nombre de sorties	4 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour multibrins câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 Mm
Hauteur	71 Mm
Largeur	71 Mm
Profondeur	49,5 Mm

Profondeur d'encastrement	29,3 Mm
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 60669-2-1 2004/108/EC 2006/95/EEC
Tenue aux chocs IK	IK02
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 Cm
Largeur de l'emballage 1	8 Cm
Longueur de l'emballage 1	9,8 Cm
Poids de l'emballage 1	156 G
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30 Cm
Largeur de l'emballage 2	30 Cm
Longueur de l'emballage 2	40 Cm
Poids de l'emballage 2	6,095 Kg

Garantie contractuelle

Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Arrêt de fabrication consulter si stock**

La référence S540512 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



S540519

Odace - variateur de lumière universel en 2 ou 3 fils 3W-100W(LED) - anthracite

Qté 1

Date de substitution : |