



Principal

Linha de produto	Orion
Linha	Orion
Tipo de produto ou componente	Tomada-saída
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Configuração dos polos de saída	2P + T Com obturador
Modo de fixação	Encaixe
Tipo de embalagem	Flow-pack
Quantidade por conjunto	Conjunto de 20
Quantidade indivisível de venda	1
Corrente nominal	20 A a 250 V CA 50/60 Hz

Complementar

Número de tomadas de energia	1
Montagem do dispositivo	Faceado
Compatibilidade de gama	Orion estrutura de fixação Optiline 70 Adaptador Orion
Descrição padrão da tomada	Com contato de terra
Outlet standard deviation	Brasileiro
Posição do terminal de terra	Posição reta 0 °
Número de módulos	1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento da superfície	Acetinado
Tratamento da superfície	Não tratada
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Força dielétrica	2000 V
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...35 °C
Durabilidade elétrica	5000 Ciclos
Conexões - terminais	3 Conexão por parafuso
Forma da chave de fendas	Pozidriv n 2
Número de cabos	2
Capacidade de conexão de fixação	2,5..0,4 mm ² para rígido cabo(s) 2,5..0,4 mm ² para entrelaçado cabo(s) 2,5..0,4 mm ² para Flexível cabo(s)
Comprimento da decapagem do fio	11 Mm
Material	ASA + PC: tampa do mecanismo PC (polycarbonato) GF10 FR: embalagem Bronze: terminais Aço: noz Aço: parafuso
Altura	45 Mm

Largura	22,5 Mm
Profundidade	41,95 Mm
Profundidade incorporada	33,3 Mm
Peso líquido	0,0248 Kg
Normas	NBR 14136 ABNT NBR NM 60884-1

Meio ambiente

Certificações do produto	INMETRO
Grau de proteção IK	IK04
Grau de proteção IP	IP21D
Característica do ambiente da aplicação	Gasolina Peróxido de hidrogénio (H2O2) Álcool Resistente aos raios UV Acetona Óleo Sabonete líquido Fluido para limpeza de janela Alvejante

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 Cm
Package 1 Width	7,0 Cm
Package 1 Length	14,0 Cm
Package 1 Weight	26,0 G

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**