



Principal

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Linha | Orion |
| Tipo de produto ou componente | Tomada para telefone |
| Apresentação do dispositivo | Mecanismo |

Complementar

| | |
|---|--|
| Montagem do dispositivo | Faceado |
| Número de módulos | 1 módulo 45 x 22,5 mm |
| Compatibilidade de gama | Orion estrutura de fixação Optiline 70 Adaptador Orion |
| Tipo de cabo | Par trançado |
| Modo de fixação | Encaixe |
| Acabamento da superfície | Acetinado |
| Tratamento da superfície | Não tratada |
| Tipo de embalagem | Flow-pack |
| Quantidade por conjunto | Conjunto de 20 |
| Quantidade indivisível de venda | 1 |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -20...60 °C |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -5...50 °C |
| Material | Termoplástico com estabilização ABS-UV: placa central PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem |
| Altura | 45 Mm |
| Largura | 22,5 Mm |
| Profundidade | 21,2 Mm |
| Profundidade incorporada | 12,6 Mm |
| Peso líquido | 0,011 Kg |

Meio ambiente

| | |
|---|---|
| Grau de proteção IK | IK05 |
| Grau de proteção IP | IP21D |
| Característica do ambiente da aplicação | Acetona Gasolina Álcool Fluido para limpeza de janela Alvejante Sabonete líquido Óleo Resistente aos raios UV Peróxido de hidrogénio (H2O2) |

Unidades de embalagem

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 2,3 Cm |
| Package 1 Width | 7 Cm |
| Package 1 Length | 14 Cm |
| Package 1 Weight | 12 G |

Oferta sustentável

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declaração REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme com os requerimentos de excepção |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Perfil de Circularidade | Não são necessárias operações de reciclagem específicas |

Garantia contratual

| | |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Product Life Status : **Comercializado**