



Principal

Linha	Orion
Tipo de produto ou componente	Tampa cega
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Modo de fixação	Encaixe
Tipo de embalagem	Flow-pack
Quantidade por conjunto	Conjunto de 20
Quantidade indivisível de venda	2

Complementar

Montagem do dispositivo	Faceado
Compatibilidade de gama	Orion estrutura de fixação Optiline 70 Adaptador Orion
Número de módulos	1 módulo
Tonalidade de cor	Grafite (RAL 7021)
Acabamento da superfície	Matt
Tratamento da superfície	Não tratada
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...35 °C
Material	Termoplástico com estabilização ABS-UV: tampa do mecanismo
Altura	45 Mm
Largura	22,5 Mm
Profundidade	22,1 Mm
Profundidade incorporada	13,3 Mm
Peso líquido	0,0035 Kg

Meio ambiente

Grau de proteção IK	IK05
Grau de proteção IP	IP21D
Característica do ambiente da aplicação	Peróxido de hidrogénio (H2O2) Acetona Alvejante Óleo Álcool Sabonete líquido Resistente aos raios UV Gasolina Fluido para limpeza de janela

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 Cm
Package 1 Width	7,0 Cm
Package 1 Length	14,0 Cm
Package 1 Weight	0,008 Kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**