



Principal

Linha de produto	Orion
Linha	Orion
Tipo de produto ou componente	Balancim
Tonalidade de cor	Aluminium (RAL 9006)

Complementar

Montagem do dispositivo	Faceado
Número de rocker	1
Modo de fixação	Encaixe
Número de módulos	1 módulo
Acabamento da superfície	Matt
Tratamento da superfície	Pintado
Quantidade indivisível de venda	1
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...35 °C
Material	Termoplástico com estabilização ABS-UV: placa central
Altura	45 Mm
Largura	22,5 Mm
Profundidade	8,64 Mm
Peso líquido	2,1 G

Meio ambiente

Característica do ambiente da aplicação	Óleo Fluido para limpeza de janela Sabonete líquido Resistente aos raios UV Alvejante Peróxido de hidrogénio (H2O2) Acetona Álcool Gasolina
---	---

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,9 Cm
Package 1 Width	7,0 Cm
Package 1 Length	14,0 Cm
Package 1 Weight	3,0 G

Oferta sustentável

Embalagens sem plástico	Não
Pacote com papelão reciclável	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Embalagem sustentável	Sim
Informações de Isenção RoHS	Sim
Regulamento RoHS da China	Declaração RoHS China
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	No

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**