



Principal

Linha	Orion
Tipo de produto ou componente	Audio receiver
Apresentação do dispositivo	Device kit

Complementar

Montagem do dispositivo	Faceado
Modo de fixação	Encaixe
Composição do dispositivo	1 audio receiver 1 fonte de alimentação 2 2.5" loudspeaker 1 mounting frame
Tipo de rede de comunicação	Bluetooth 2.1 + EDR
Nível ou classe	Classe 2
Serviço de comunicação	A2DP AVRCP
Tipo de conector	Tomada (3,5 mm), 62 Ohm
Tonalidade de cor	Branco (RAL 9003)
[Ue] tensão de operação nominal	15/16 V CC with bluetooth 100 ... 240 V CA 47...63 Hz fonte de alimentação
Consumo de corrente	4.5...100 mA with bluetooth 4.5...75 mA with jack
Consumo de potência em W	12 W para fonte de alimentação
Tensão de entrada	100 mVrms with jack
Tensão de saída	15 V CC fonte de alimentação:
Corrente de saída	800 mA fonte de alimentação
Potência nominal de saída	12 W 3 W
Minimum signal isolation	58 DB
Largura de banda	45...20000 Hz
Signal to noise ratio	84 DB
Número de endereços	0...9999
Frequência de transmissão	2,4 GHz
Potência de rádio	7 DBm
Conexões - terminais	Conexão por parafuso
Número de cabos	6 cabo(s)0,5...2,5 mm ² 4 cabo(s)0,32...2,5 mm ² 2 cabo(s)0,5...2,5 mm ²
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): placa central
Temperatura ambiente para funcionamento	0...50 °C
Altura	120 Mm

Largura	82,5 Mm
Profundidade	42 Mm
Profundidade incorporada	44 Mm
Peso líquido	0,369 Kg

Meio ambiente

Certificações do produto	ANATEL[RETURN]CE[RETURN]FCC
Grau de proteção IP	IP20

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,9 Cm
Package 1 Width	20,5 Cm
Package 1 Length	24,0 Cm
Package 1 Weight	717,0 G

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
---------------------	---

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**