



by Schneider Electric

Price\*: 717.51 EUR



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador
-----------------------	--

## Físico

Cor	Preto
Profundidade	63,5 Cm
Altura	8,9 Cm
Peso net	12 Kg
Largura	43,2 Cm

## Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Cabos 3-wire (H N + E)
Max line current	30 A
Limites da corrente de entrada	30 A
Load Power Factor Range	0...1
Tensão de entrada	100 V 120 V 230 V

## Saída

Max current draw	30 A
Output connector type	Cabos 3-wire (H N + E) 1
Tipo de protecção	Circuit breaker
Eficiência	99 %
Output voltage	100 V 120 V 230 V

## Conformidades

Certificações do produto	CSA GOST VDE
Normas	EN 60950 IEC 60950 UL 1778

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...15000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	22 Kg
Pacote 1 Altura	20,3 Cm
Pacote 1 largura	61 Cm
Pacote 1 Comprimento	99,1 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
---------------------	--

## Garantia contractual

Garantia	2 Anos (Apenas peças)
----------	-----------------------

Product Life Status : **Comercializado**