



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador
-----------------------	--

## Físico

Cor	Preto
Profundidade	66 Cm
Altura	8,9 Cm
Peso net	11,36 Kg
Largura	43,2 Cm

## Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Cabos 3-fios (1F+N+T)
Max line current	32 A
Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	7680 VA
Load Power Factor Range	0...1
Tensão de entrada	230 V

## Saída

Max current draw	32 A
Number of power socket outlets	4 IEC 60320 C19
Tipo de protecção	Circuit breaker
Eficiência	99 %
Output voltage	230 V

## Conformidades

Certificações do produto	CSA GOST
Normas	EN 60950 IEC 60950 IEC 60950 UL 1778

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...15000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	22,72 Kg
Pacote 1 Altura	20,3 Cm
Pacote 1 largura	61 Cm
Pacote 1 Comprimento	99,1 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Não conforme
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contractual

Garantia	2 Anos (Apenas peças)
----------	-----------------------

Product Life Status : **Comercializado**