



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Termékcsalád | Sedna |
| Termékcsalád | Sedna |
| Készülékalkalmazás | Ellenőrzés |
| Termék vagy komponens típusa | Kapcsoló |
| Kapcsolási funkció | Csillárkapcsoló |
| Eszköz megjelenés | Keret nélkül |
| Névleges áram | 10 AX at 250 V AC |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Csatlakozások pontjai | Rugós bekötés |
| Piaci szegmens | Otthoni Kiskereskedelmi |
| Tartozék / alkatrész típusa | Köröm és csavar a mechanizmusokhoz |
| Teljesítmény tartomány | 2300 W |
| Kábelmerevség | Rugalmas Merev |
| Vezeték csupaszítási hossz | 13 Mm |
| Anyag | Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott |
| Felületkezelés | Fényes |
| Rögzítési mód | Karom, a karmok hatósugara: 51...70 mm Csavarok |
| Magasság | 71 Mm |
| Szélesség | 71 Mm |
| Mélység | 37 Mm |
| Telepítési mélység | 12 Mm |
| Súly | 0,054905 Kg |

Környezet

| | |
|---------------------|-------------|
| Termék minősítések | GOST-R |
| Szabványok | IEC 60669-1 |
| Minőségjelző címkék | CE |
| IP védettségi szint | IP20 |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------|----------|
| Csomagolási egység típusa 1. | PCE |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag súlya | 57,5 G |
| 1. csomag magassága | 4,2 Cm |
| 1. csomag szélessége | 7,1 Cm |
| 1. csomag hosszúsága | 7,1 Cm |
| 2. csomag súlya | 659,75 G |
| 3. csomag súlya | 8,573 Kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Forgalmazott**