



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termékcsalád	Sedna
Készülékalkalmazás	Ellenőrzés
Termék vagy komponens típusa	Kapcsoló
Kapcsolási funkció	Csillárkapcsoló
Eszköz megjelenés	Keret nélkül
Névleges áram	10 AX -250 V AC

### Kiegészítő jellemzők

Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Otthoni
Tartozék / alkatrész típusa	Köröm és csavar a mechanizmusokhoz
Teljesítmény tartomány	2300 W
Kábelmerevség	Rugalmas Merev
Vezeték csupaszítási hossz	13 Mm
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelés	Fényes
Rögzítési mód	Karom, a karmok hatósugara: 51...70 mm Csavarok
Magasság	71 Mm
Szélesség	71 Mm
Mélység	37 Mm
Telepítési mélység	12 Mm
Súly	0,054905 Kg

### Környezet

Termék minősítések	GOST-R
Szabványok	IEC 60669-1
Minőségjelző címkék	CE
IP védettségi szint	IP20

### Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	57,5 G
1. csomag magassága	4 Cm
1. csomag szélessége	7 Cm
1. csomag hosszúsága	7 Cm
2. csomag súlya	656,75 G
3. csomag súlya	8,539 Kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Forgalmazott**