



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termékcsalád	Sedna
Készülékalkalmazás	Ellenőrzés
Termék vagy komponens típusa	Kapcsoló
Kapcsolási funkció	1 pólus váltó
Eszköz megjelenés	Keret nélkül
Névleges áram	10 AX at 250 V AC

Kiegészítő jellemzők

Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Otthoni
Tartozék / alkatrész típusa	Köröm és csavar a mechanizmusokhoz
Teljesítmény tartomány	2300 W
Kábelmerevség	Rugalmas Merev
Vezeték csupaszítási hossz	13 Mm
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelés	Fényes
Rögzítési mód	Karom, a karmok hatósugara: 51...70 mm Csavarok
Magasság	71 Mm
Szélesség	71 Mm
Mélység	37 Mm
Telepítési mélység	12 Mm
Súly	0,055042 Kg

Környezet

Termék minősítések	GOST-R
Szabványok	IEC 60669-1
Minőségjelző címkék	CE
IP védettség szint	IP20

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	57,4 G
1. csomag magassága	4,2 Cm
1. csomag szélessége	7,1 Cm
1. csomag hosszúsága	7,1 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	656,67 G
2. csomag magassága	9,5 Cm
2. csomag szélessége	18,5 Cm
2. csomag hosszúsága	27,5 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	S04
Egységek száma az 3. csomagban	120
3. csomag súlya	8,535 Kg
3. csomag magassága	30 Cm
3. csomag szélessége	40 Cm
3. csomag hosszúsága	60 Cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Forgalmazott**