



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termékcsalád	Sedna
Készülékalkalmazás	Beépítés
Termék vagy komponens típusa	Takaró keret
Sorolhatóság	1-es sorolás
Beépítés iránya	Vízszintes
Termékcsalád kompatibilitás	Socket-outlet
Színárnyalat	Graphite

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkidolgozás	Fényes
Magasság	80 Mm
Szélesség	85 Mm
Mélység	7 Mm
Telepítési mélység	7 Mm
Súly	0,01425 Kg

Környezet

IP védettség szint	IP20
--------------------	------

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	12,75 G
1. csomag magassága	0,7 Cm
1. csomag szélessége	8 Cm
1. csomag hosszúsága	8,5 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	30
2. csomag súlya	468,99 G
2. csomag magassága	9,5 Cm
2. csomag szélessége	18,5 Cm
2. csomag hosszúsága	27,5 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	S04

Egységek száma az 3. csomagban	360
3. csomag súlya	6,286 Kg
3. csomag magassága	30 Cm
3. csomag szélessége	40 Cm
3. csomag hosszúsága	60 Cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététele	A Termék Környezeti Profilja

Product Life Status : **Forgalmazott**