



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termékcsalád	Sedna
Készülékalkalmazás	Beépítés
Termék vagy komponens típusa	Takaró keret
Sorolhatóság	4-es sorolás
Beépítés iránya	Vízszintes
Termékcsalád kompatibilitás	Socket-outlet
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelés	Fényes
Magasság	80 Mm
Szélesség	299 Mm
Mélység	7 Mm
Telepítési mélység	7 Mm
Súly	0,0459 Kg

Környezet

IP védettség szint	IP20
--------------------	------

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	40,8 G
1. csomag magassága	0,6 Cm
1. csomag szélessége	8 Cm
1. csomag hosszúsága	30 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	20
2. csomag súlya	933 G
2. csomag magassága	10 Cm
2. csomag szélessége	20 Cm
2. csomag hosszúsága	31,5 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	S04

Egységek száma az 3. csomagban	100
3. csomag súlya	5,334 Kg
3. csomag magassága	30 Cm
3. csomag szélessége	40 Cm
3. csomag hosszúsága	60 Cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Forgalmazott**