



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Documentation CD User manual USB cable
Number of tare power	4 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Físico

Profundidade	41 Cm
Altura	22 Cm
Mounting preference	No preference
Peso do Produto	13,6 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No
Largura	16 Cm

Entrada

Frequência da rede	45...65 Hz auto-sensing
Plug standard	IEC 60320 C14
Limites da tensão de entrada	160...295 V
Outras Tensões de Entrada	220 V 240 V
Número de cabos	1
Tensão de entrada	230 V

Saída

Potência nominal em W	525 W
Potência máxima configurável (Watts)	525 W
Frequência de saída	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Crest factor	3 : 1
Topologia	Linha Interactiva
Forma de onda	Onda sinusoidal
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0275
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	3 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0019
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Ajustamento à curva de dados medidos de acordo com o Método de Ensaio da ENERGY STAR para Fontes de Alimentação Ininterruptas. Todas as medidas consideradas no modo de funcionamento normal, em condições ambientais típicas, com entrada elétrica de 230 V / 50 Hz e saída de carga resistiva equilibrada (PF = 1,0).
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	750 VA
Potência nominal em VA	750 VA
Duração da transferência	2ms típico

Conformidades

Certificações do produto	CE
--------------------------	----

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % sem condensação
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-10...40 °C
Altitude de armazenamento	0,00...3048,00 M
Nível acústico	45 dBA
Show note OP temperature	No

Baterias e autonomia

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranhuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	4 H
Valor do electrólito líquido	0
Battery curve	D
Alimentação da baterias (Watts)	33 W rated
Battery power in VAH	133 VAh runtime

Duração da bateria	3...5 Ano
Extendable Run Time	0


Comunicações & Gestão

Ranhuras livres	1
Alarme audível	Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo- de sobrecarga

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	16,6 Kg
Pacote 1 Altura	33,9 Cm
Pacote 1 largura	27,2 Cm
Pacote 1 Comprimento	50,8 Cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Em investigação

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**