



Visão geral

Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas
------------------	--

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack
-----------------------	--

Físico

Número de unidade de bastidor	2U
Cor	Preto
Profundidade	49 Cm
Altura	8,9 Cm
Peso do Produto	28,64 Kg
Largura	43,2 Cm

Entrada

Tensão de entrada	CC
-------------------	----

Baterias e autonomia

Montagem do dispositivo	Pack de bateria fechado
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Quantidade de RBC™	2
Battery voltage	48V

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	35,5 Kg
Pacote 1 Altura	24,6 Cm
Pacote 1 largura	58,9 Cm
Pacote 1 Comprimento	62 Cm
SCC14	731304268611
Número de unidades no pacote 3	8

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**