



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	CD de Documentação Manual do utilizador Battery cable Dispositivos de disjunção de montagem rack
-----------------------	---

Físico

Número de unidade de bastidor	2U
Cor	Preto
Profundidade	41,2 Cm
Altura	8,6 Cm
Peso net	21 Kg
Largura	43,8 Cm

Conformidades

Certificações do produto	CE EAC EN/IEC 62040-1
--------------------------	-----------------------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...40 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 % Não-condensação
Altitude de armazenamento	0...15000 M

Baterias & Autonomia

Blocos de baterias por "string"	3
Montagem do dispositivo	Rack mount
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Battery voltage	36V

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	24,2 Kg
Pacote 1 Altura	24 Cm
Pacote 1 largura	50 Cm
Pacote 1 Comprimento	60 Cm

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**