

SRV6KIL

Easy UPS On-Line SRV da APC de
Funcionamento Prolongado, 6000VA 230V,
com Conjunto de Bateria Externa



Visão geral

Apresentação	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Potência nominal em W	6000 W
Potência nominal em VA	6000 VA
Output connector type	Cabos 3-wire (H N + E) 1
Output voltage	230 V
Outras Tensões de Saída	220 V 240 V

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Equipamento fornecido	Cabo de sinalização RS-232 de UPS Básica CD com software 1 x DC cable Manual do utilizador Cabo USB

Físico

Modo de montagem	Not rack-mountable
Altura	36,8 Cm
Largura	38 Cm
Profundidade	48,5 Cm
Peso net	73 Kg
Cor	Preto

Entrada

Tensão de entrada	230 V
Outras Tensões de Entrada	220 V 240 V
Limites da tensão de entrada	110...300 V half load 176...300 V carga total
Number of input connectors	1 Cabos 3-fios (1F+N+T)
Frequência da rede	40...70 Hz detecção automática

Saída

Maximum configurable power in VA	6000 VA
Potência máxima configurável (Watts)	6000 W
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede
Distorção harmónica	1 %
Topologia	Conversão dupla online
Forma de onda	Onda sinusoidal
Eficiência	94 % carga total)
Informações adicionais	Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Crest factor	3 : 1

Conformidades

Certificações do produto	CE EAC TISI
Normas	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Ambiental

Nível acústico	55 dBA
Dissipação de calor	1172 Btu/H
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...60 °C
Altitude de armazenamento	0...15000 M
Grau de proteção IP	IP21
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Humidade relativa de armazenamento	Não-condensação 0...95 %

Baterias & Autonomia

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Battery voltage	240V
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	9 H
Duração da bateria	3...5 Ano
Alimentação da baterias (Watts)	1170 W rated
Battery option	SRV240BP-9A 1 3024 VAh SRV240BP-9A 2 4536 VAh SRV240BP-9A 3 6048 VAh SRV240BP-9A 4 7560 VAh SRV240BP-9A

Comunicações & Gestão

Alarme audível	Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo-de sobrecarga
Painel de control	LCD multifunções, estado e consola de controlo
Desligar de Emergência (EPO)	Sim
Ranuras livres	1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	600 J
------------------------------	-------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	79 Kg
Pacote 1 Altura	46 Cm
Pacote 1 largura	58 Cm
Pacote 1 Comprimento	57 Cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**