



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Painel de ligação Manual de instalação
-----------------------	---

Físico

Profundidade	5,1 Cm
Altura	12,7 Cm
Peso do Produto	0,91 Kg
Largura	17,8 Cm

Entrada

Max line current	30 A
Tensão de entrada	120 V 208 V 230 V

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	30 A
Output voltage	120 V 208 V 230 V

Conformidades

Certificações do produto	Reconhecido por cUL Reconhecido por UL
--------------------------	---

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	1,36 Kg
Pacote 1 Altura	12,7 Cm
Pacote 1 largura	17,8 Cm
Pacote 1 Comprimento	25,4 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**