



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual do utilizador
-----------------------	----------------------

Físico

Número de unidade de bastidor	3U
Cor	Preto
Profundidade	66 Cm
Altura	13,3 Cm
Peso net	63,64 Kg
Largura	48,3 Cm

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Baterias & Autonomia

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranhras da bateria vazias	0
Quantidade de RBC™	2
Informações adicionais	For use with SUA 2200/3000VA 3U models. Can be used with the 5U models with SUA039 extension cable.
Valor do electrólito líquido	0

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	72 Kg
Pacote 1 Altura	28 Cm
Pacote 1 largura	61 Cm
Pacote 1 Comprimento	98 Cm
Número de unidades no pacote 3	6

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**