



Visão geral

Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas
------------------	--

Geral

Equipamento fornecido	Manual do utilizador
-----------------------	----------------------

Físico

Número de unidade de bastidor	5U
Cor	Preto
Profundidade	49,5 Cm
Altura	44,4 Cm
Peso net	66,36 Kg
Largura	22,1 Cm

Entrada

Tensão de entrada	CC
-------------------	----

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Baterias & Autonomia

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Quantidade de RBC™	2
Informações adicionais	For use with "SUA" 2200/3000VA 5U rack/tower models. Can be used with 3U-models with SUA039 extension cable.
Valor do electrólito líquido	0

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	75,9 Kg
Pacote 1 Altura	55,9 Cm
Pacote 1 largura	38,1 Cm
Pacote 1 Comprimento	76,2 Cm
Número de unidades no pacote 3	2

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**