



by Schneider Electric

Price*: 1231.76 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Manual do utilizador
-----------------------	--

Físico

Número de unidade de bastidor	2U
Cor	Preto
Profundidade	67,8 Cm
Altura	8,6 Cm
Peso net	59,55 Kg
Largura	43,2 Cm

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...9144,00 M

Baterias & Autonomia

Tipo de bateria	VRLA
Baterias pré-instaladas	2
Ranuras da bateria vazias	0
Quantidade de RBC™	2
Informações adicionais	Also GS Portalac Vendor
Valor do electrólito líquido	0

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	69,09 Kg
Pacote 1 Altura	25 Cm
Pacote 1 largura	59,6 Cm
Pacote 1 Comprimento	98 Cm
Número de unidades no pacote 3	8

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**