



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Hardware de montagem Manual do Utilizador
-----------------------	--

Físico

Cor	Preto
Profundidade	66 Cm
Altura	13 Cm
Peso do Produto	56,82 Kg
Largura	43,2 Cm

Entrada

Input current limits	16 A
Load Capacity	3000 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60320 C20
Tensão de entrada	230 V

Saída

Number of power socket outlets	1 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19
Output voltage	230 V

Conformidades

Certificações do produto	C-Tick CE
Normas	EN 50091-1 EN 55022, Classe B EN 55024 EN 60950 EN 61000-3-2

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	63,64 Kg
Pacote 1 Altura	34,7 Cm
Pacote 1 largura	60,3 Cm
Pacote 1 Comprimento	98 Cm
SCC14	10731304217784
Número de unidades no pacote 3	6

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**