



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Hardware de montagem Manual do Utilizador
-----------------------	--

## Físico

Cor	Preto
Profundidade	66 Cm
Altura	13 Cm
Peso do Produto	56,82 Kg
Largura	43,2 Cm

## Entrada

Input current limits	30 A
Load Capacity	5000 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Number of input connectors	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Tensão de entrada	230 V

## Saída

Output connector type	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Output voltage	230 V

## Conformidades

Certificações do produto	C-Tick CE
Normas	EN 50091-1 EN 55022, Classe B EN 55024 EN 60950 EN 61000-3-2

## Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	63,64 Kg
Pacote 1 Altura	34,7 Cm
Pacote 1 largura	60,3 Cm
Pacote 1 Comprimento	98 Cm
SCC14	10731304217791
Número de unidades no pacote 3	6

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**