



by Schneider Electric

Price*: 3458.62 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Todos os conectores necessários Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador
-----------------------	---

Físico

Cor	Preto
Profundidade	73,9 Cm
Altura	26,3 Cm
Peso net	181,82 Kg
Número de unidade de bastidor	6U
Largura	43,2 Cm

Conformidades

Normas	OSHPD
--------	-------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 % Não-condensação

Baterias & Autonomia

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem do dispositivo	Tabuleiro de bateria 19 polegadas
Battery voltage	192V
Tipo de bateria	VRLA
Quantidade de RBC™	4

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	220,45 Kg
Pacote 1 Altura	43,2 Cm
Pacote 1 largura	61 Cm
Pacote 1 Comprimento	100,3 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**