



## Visão geral

Apresentação	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Prazo de entrega	Normalmente em stock

## Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Manual do utilizador
-----------------------	--

## Físico

Cor	Preto
Profundidade	68,6 Cm
Altura	21,5 Cm
Peso net	114,1 Kg
Número de unidade de bastidor	5U
Largura	47,2 Cm

## Conformidades

Certificações do produto	BSMI VCCI VDE
Normas	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 IEC 60950

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...4572,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

## Baterias & Autonomia

Disposição das baterias	Armário de baterias
Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Fabricante da bateria	Panasonic
Montagem do dispositivo	Armário de bateria fechado
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC&#153;	3

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	127,74 Kg
Pacote 1 Altura	34,3 Cm
Pacote 1 largura	59,9 Cm
Pacote 1 Comprimento	98 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção-RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**