



by Schneider Electric

Price*: 672.00 EUR



Visão geral

| | |
|------------------|---|
| Apresentação | Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications |
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |

Físico

| | |
|--------------|----------|
| Cor | Bege |
| Profundidade | 50,8 Cm |
| Altura | 15 Cm |
| Peso net | 29,55 Kg |
| Largura | 22,9 Cm |

Ambiental

| | |
|--|-------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 0...40 °C |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Humidade relativa | 0...95 % |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15...45 °C |
| Altitude de armazenamento | 0,00...15240,00 M |
| Humidade relativa de armazenamento | 0...95 % |

Baterias & Autonomia

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Disposição das baterias | Bateria interna |
| Ranuras da bateria vazias | 0 |
| Baterias pré-instaladas | 0 |
| Montagem do dispositivo | Pack de bateria fechado |
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
| Quantidade de RBC™ | 1 |

Unidades de embalagem

| | |
|-------------------------|----------|
| Peso da embalagem (Lbs) | 31,36 Kg |
| Pacote 1 Altura | 43,9 Cm |
| Pacote 1 largura | 33 Cm |
| Pacote 1 Comprimento | 79 Cm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|---------------------------------|--|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declarção REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Eficiência energética otimizada | Produto eficiente em termos energéticos |
| Take-back | Take-back program available |

Garantia contractual

| | |
|----------|---|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição, optional on-site warranties available, garantias alargadas opcionais disponíveis |
|----------|---|

Product Life Status : **Comercializado**