



Estado comercial

Aviso de fim de venda : JUL 10, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Apresentação	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Manual do utilizador
-----------------------	--

Físico

Cor	Preto
Profundidade	72,6 Cm
Altura	60,2 Cm
Peso net	50,91 Kg
Número de unidade de bastidor	13U
Largura	48,3 Cm

Conformidades

Certificações do produto	BSMI VCCI VDE
Normas	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 IEC 60950

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...4572,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

Baterias & Autonomia

Disposição das baterias	Armário de baterias
Ranuras da bateria vazias	9
Baterias pré-instaladas	0
Fabricante da bateria	Panasonic
Montagem do dispositivo	Armário de bateria fechado
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC™	9

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	72,73 Kg
Pacote 1 Altura	91,4 Cm
Pacote 1 largura	59,9 Cm
Pacote 1 Comprimento	99,7 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **End of commerc. - Block**