



Visão geral

Apresentação	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Físico

Profundidade	58,7 Cm
Altura	13,5 Cm
Peso net	28,18 Kg
Número de unidade de bastidor	0U
Largura	16,5 Cm

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

Baterias & Autonomia

Disposição das baterias	Bateria interna
Ranhras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Duração da bateria	3...5 Ano
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC™	1
Battery power in VAh	808 VAh

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	31,36 Kg
Pacote 1 Altura	43,9 Cm
Pacote 1 largura	33 Cm
Pacote 1 Comprimento	79 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição, optional on-site warranties available, garantias alargadas opcionais disponíveis
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**