



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Físico

Cor	Preto
Profundidade	70 Cm
Altura	15,9 Cm
Peso net	22,7 Kg
Largura	10,7 Cm



Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...3333 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	0...40 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...4572,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	24 Kg
Pacote 1 Altura	18 Cm
Pacote 1 largura	15 Cm
Pacote 1 Comprimento	81 Cm
SCC14	20731304123532
Número de unidades no pacote 3	32

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração-RoHS da EU
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Garantía	24 meses
----------	----------

Product Life Status :	Comercializado
-----------------------	----------------