



Visão geral

Apresentação	Swappable battery unit that reduces mean time to repair.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Físico

Cor	Preto
Altura	15,9 Cm
Largura	10,7 Cm
Profundidade	70 Cm
Peso líquido	22,7 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable
USB compatible	No

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...3333 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	0...40 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...4572,0000000000 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18 Cm
Package 1 Width	81 Cm
Package 1 Length	15 Cm
Package 1 Weight	24 Kg
SCC14	20731304123532

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**