



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Manual do utilizador
-----------------------	--

### Físico

Cor	Preto
Profundidade	75,4 Cm
Altura	31 Cm
Peso net	127,27 Kg
Largura	44,7 Cm

### Entrada

Tensão de entrada	CC
-------------------	----

### Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

### Baterias & Autonomia

Montagem do dispositivo	Armário de bateria fechado
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Quantidade de RBC	1
Battery voltage	48V

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	142,73 Kg
Pacote 1 Altura	43,2 Cm
Pacote 1 largura	50,8 Cm
Pacote 1 Comprimento	83,8 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção-RoHS da EU</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**